

pH-Log3030

pH/水温データロガー

pH-Log3030 は、電池で作動する投げ込み式の pH・温度データロガーで、水深 100 m の深さで使用できる耐圧構造となっています。メモリー数は 2,000,000/チャンネルと膨大で長期間の測定に対応します。

pH 電極は、測定範囲で正確な結果を提供します。測定中の精度を維持するために、解析ソフトからデジタル pH 校正を実施することができます。電極は消耗したときに、pH 電極の交換が簡単におこなえます。

Windows XP/7/8/10 対応のソフトウェアは簡単に pH/温度データをグラフ表示します。マウスをクリックするだけで、時間/数値表の表示や Excel での保存、グラフの拡大等がおこなえます。

pH-Log3030 本体と pH 電極、電池、解析ソフト CD、USB ケーブル、ISO9001:2015 に基づく校正証明書 (温度:5 点 pH: 3 点)、日本語取り扱い説明書をセットにしてお届けします。



特徴

水深 100m で使用可能な耐圧構造
高品質な pH 電極 (pH 電極交換可能)
長い電池寿命 (1 分ログ間隔で約 4 年)
メモリー数: 2,000,000 /チャンネル
測定範囲: 1~14 pH, 0~+80°C
測定精度: ±0.02 pH, ±0.2°C
分解能: 0.01 pH, 0.01°C
測定間隔: 1 秒~24 時間に 1 回で自在
USB ケーブルでの素早いダウンロード
堅牢なステンレス製ハウジング
MS-Windows 用の操作が容易なソフトウェア

用途:

- 井戸、河川、湖沼、海
- 地下水、地下抗
- 建設、工事関係
- 工場廃水
- 貯水槽、冷却塔、ボイラー排水
- 養殖漁場の水質管理
- 食品の発酵等多種

税込標準価格

pH-Log3030	¥ 495,000.-
付属品: ソフト CD、USB ケーブル、校正証明書、日本語取扱い説明書	

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-mail: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com/>

販売代理店: